



Dischi in feltro COMBICLICK CC-FR Ø 125 mm per pre-lucidatura e lucidatura a specchio con smerigliatrice angolare (2)

Dischi in feltro COMBICLICK CC-FR Ø 125 mm per pre-lucidatura e lucidatura a specchio con smerigliatrice angolare (2)

N. articolo:44498028

EAN:4007220416631

Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente studiato e da un robusto fissaggio sul retro dell'utensile. Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. ✓

Per lucidare con i pani di pasta per lucidare più adatti, con le paste per smerigliare oppure le paste per lucidatura diamantate in lavorazione frontale su medie e grandi superfici.

Dati tecnici

Giri/min., opz. 1500 min⁻¹

N. giri max 9650 min⁻¹

Ø esterno 125 mm

- Vantaggi** ✓ L'innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.
- ✓ Il cambio utensile estremamente rapido e semplice riduce i costi produttivi.
 - ✓ Con COMBICLICK si evitano graffi dovuti a flange sporgenti e si sfrutta al massimo l'abrasivo a disposizione.
 - ✓ Grande convenienza grazie alla durata elevatissima.
 - ✓ Lavorazione precisa per tutta la durata dell'utensile, che vanta un'elevata stabilità di forma.
 - ✓ Particolarmente morbido e flessibile nella lavorazione frontale.
-

- Suggerimenti di applicazione** ✓ Utilizzare i dischi in feltro COMBICLICK con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari a velocità variabile.
- ✓ Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 5–10 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di lucidatura, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.
 - ✓ Quando si cambia la pasta per lucidatura si deve utilizzare un disco in feltro nuovo non ancora utilizzato.
-

- Indicazioni per ordinare**
- ✓ Il platorello COMBICLICK deve essere ordinato a parte.
 - ✓ Le paste per smerigliare e lucidare devono essere ordinate a parte.
-

- Consigli per la sicurezza**
- ✓ Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
-

Materiali da lavorare

- ✓ Acciai con durezza > 54 HRC
- ✓ Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Acciaio INOX
- ✓ Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Alluminio
- ✓ Bronzo
- ✓ Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- ✓ Fusioni d'acciaio
- ✓ Leghe a base di cobalto
- ✓ Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- ✓ Leghe di titanio
- ✓ Ottone
- ✓ Rame
- ✓ Termoplasti
- ✓ Titanio
- ✓ Zinco

Tipi di lavorazione

- ✓ Lucidatura

Tipi di macchina

- ✓ Mandrino
 - ✓ Smerigliatrici a batteria
 - ✓ Smerigliatrici angolari
-

**PFERD
TOOLS**



PFERD Italia s.r.l.

Via Walter Tobagi, 13

20068 Peschiera Borromeo (MI)

02-55.30.24.86

02-55.30.25.18

infoitalia@pferd.com