


Mole da rettifica 1A1

Le mole da rettifica in CBN vengono utilizzate su macchine stazionarie. Sono dotate di un bordo che permette di montare e allineare con precisione la mola con il mandrino della macchina. Scegliendo un mandrino robusto è possibile lavorare in modo ottimale fori profondi o l'interno di aperture molto lunghe.



Consigli per l'applicazione:

- Smerigliatura a secco: 15–25 m/s
- Smerigliatura a umido: 20–40 m/s

PFERDVALUE:



Emission Filter



Energy Saving




Waste Saving




Time Saving



Resource Saving



D x T [mm]	H [mm]	P [mm]	Granulometria		Descrizione
			B 151		
			EAN 4007220		
20,0 x 10	8	2	355015	1	B1A1 20-10-8 B 151
30,0 x 10	10	2	355039	1	B1A1 30-10-10 B 151
40,0 x 10	10	2	355053	1	B1A1 40-10-10 B 151
50,0 x 10	10	2	355077	1	B1A1 50-10-10 B 151