

IBU, con gambo

Per lo sbavato e la pulitura di fori, anche trasversali.

Vantaggi:


- Massima precisione ed efficienza nella lavorazione di pezzi minuti e particolareggiati.
- Grazie all'elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
- Non modifica le misure del pezzo in lavorazione.

Consigli per l'applicazione:

- Inserire nel pezzo prima di iniziare a ruotare.
- Utilizzare in rotazione destrorsa.

Consigli per la sicurezza:

- Quando le spazzole per interni vengono usate all'interno di tubi, fori, scanalature e simili, previa consultazione di PFERD è possibile scostarsi dal numero di giri massimo consentito.



D [mm]	W _f [mm]	D _s [mm]	D _f [mm]	L [mm]	Confezione  EAN 4007220	N. giri max.	Descrizione
-----------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------	--	-----------------	-------------

Fili in ossido di alluminio (AO) 2000

0,7	12	0,4	0,20	100	037089	1.000	IBU 0,712/0,4 AO 2000 0,20
-----	----	-----	------	-----	--------	-------	----------------------------

Fili in carburo di silicio (SiC) 1000

1,2	12	0,5	0,25	100	037096	1.000	IBU 1,212/0,5 SiC 1000 0,25
1,9	18	0,7	0,25	100	037102	1.000	IBU 1,918/0,7 SiC 1000 0,25
2,2	18	0,9	0,25	100	037119	1.000	IBU 2,218/0,9 SiC 1000 0,25
2,6	25	1	0,25	100	037133	1.000	IBU 2,625/1,0 SiC 1000 0,25
3,2	25	1,7	0,25	100	037164	1.000	IBU 3,225/1,7 SiC 1000 0,25
3,5	25	1,7	0,25	100	037195	1.000	IBU 3,525/1,7 SiC 1000 0,25

Fili in ossido di alluminio (AO) 600

4,2	25	2,2	0,30	125	037218	1.000	IBU 4,225/2,2 AO 600 0,30
4,8	25	2,2	0,30	125	037225	1.000	IBU 4,825/2,2 AO 600 0,30
5,5	25	2,2	0,30	125	037249	1.000	IBU 5,525/2,2 AO 600 0,30
6,6	25	2,9	0,30	125	037263	1.000	IBU 6,625/2,9 AO 600 0,30
8,2	25	2,9	0,30	125	037270	2.000	IBU 8,225/2,9 AO 600 0,30
9,8	25	3,2	0,30	125	037294	2.000	IBU 9,825/3,2 AO 600 0,30
11,5	25	3,2	0,30	125	037317	2.000	IBU 11,525/3,2 AO 600 0,30
13	25	3,7	0,30	125	037324	2.000	IBU 13,25/3,7 AO 600 0,30
16	25	3,7	0,30	125	037386	2.000	IBU 16,25/3,7 AO 600 0,30
20	25	4,7	0,30	125	037393	2.000	IBU 20,25/4,7 AO 600 0,30
25	25	4,7	0,30	125	037409	2.000	IBU 25,25/4,7 AO 600 0,30

