

Versione granulo ceramico CO-ALU

Per molare con la massima capacità di asportazione nella lavorazione di metalli non ferrosi. Massime prestazioni grazie al granulo ceramico autoravvivente.

Gli additivi contenuti nel rivestimento riducono notevolmente l'aderenza dei trucioli e quindi impediscono che il disco fibrato si intasi.



Abrasivo:


Granulo ceramico CO-ALU

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con la granulometria richiesta.

PFERDVALUE:



| D [mm] | Granulometria | | | N. giri max. |  | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| | 36 | 60 | 80 | | | |
| | EAN 4007220 | | | | | |
| 115 | N! 217931 | N! 217955 | N! 217962 | 13.300 | 25 | CC-FS 115 CO-ALU ... |
| 125 | N! 217979 | N! 217986 | N! 217993 | 12.200 | 25 | CC-FS 125 CO-ALU ... |

Versione VICTOGRAIN

Per molare con la massima aggressività e il non plus ultra della capacità di asportazione sugli acciai e su materiali duri, mantenendo sempre una durata estremamente lunga.

Prestazioni incredibili e costanti grazie al granulo abrasivo VICTOGRAIN.



Abrasivo:

VICTOGRAIN

Consigli per l'applicazione:

- Utilizzare una smerigliatrice angolare potente.

PFERDVALUE:



| D [mm] | EAN 4007220 | N. giri max. |  | Descrizione |
|-----------|------------------|-----------------|---|-------------------------|
| 100 | N! 176245 | 15.300 | 25 | CC-FS 100 VICTOGRAIN 36 |
| 115 | N! 176290 | 13.300 | 25 | CC-FS 115 VICTOGRAIN 36 |
| 125 | N! 176320 | 12.200 | 25 | CC-FS 125 VICTOGRAIN 36 |
| 180 | N! 176368 | 8.500 | 25 | CC-FS 180 VICTOGRAIN 36 |

